

樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット



特 長

インサートに方向性がない。

インサートに方向性がなく、どちらからでも挿入ができます。
従って、確認作業がなくなり、コストが削減できます。
挿入の際には、専用挿入工具の使用が必要です。

タップ加工不要で作業効率UP

タップ加工が不要です。
また、上下各3個の外周部の穴で切粉を完全に回収するため
除去の必要がありません。





商品名 AISERT(アイサート)

製品仕様書

仕様

材質 : SUS303 / SUS316L ステンレス鋼

外ねじスペック : 弊社内基準による


内ねじスペック : ISO6H

公差 : ISO2768-m

サイズ

製品番号	材質	サイズ・ピッチ	呼び長さ	区分	外ねじ径	全長
ASMC3-1.5D-303	SUS303	3×0.5	1.5D	メトリック並目	5.0mm	4.5mm
ASMC3-2D-303	SUS303	3×0.5	2D	メトリック並目	5.0mm	6.0mm
ASMC4-1.5D-303	SUS303	4×0.7	1.5D	メトリック並目	6.5mm	6.0mm
ASMC4-2D-303	SUS303	4×0.7	2D	メトリック並目	6.5mm	8.0mm
ASMC5-1.5D-303	SUS303	5×0.8	1.5D	メトリック並目	8.0mm	7.5mm
ASMC5-2D-303	SUS303	5×0.8	2D	メトリック並目	8.0mm	10.0mm
ASMC6-1.5D-303	SUS303	6×1.0	1.5D	メトリック並目	10.0mm	9.0mm
ASMC6-2D-303	SUS303	6×1.0	2D	メトリック並目	10.0mm	12.0mm
ASMC3-1.5D-316L	SUS316L	3×0.5	1.5D	メトリック並目	5.0mm	4.5mm
ASMC3-2D-316L	SUS316L	3×0.5	2D	メトリック並目	5.0mm	6.0mm
ASMC4-1.5D-316L	SUS316L	4×0.7	1.5D	メトリック並目	6.5mm	6.0mm
ASMC4-2D-316L	SUS316L	4×0.7	2D	メトリック並目	6.5mm	8.0mm
ASMC5-1.5D-316L	SUS316L	5×0.8	1.5D	メトリック並目	8.0mm	7.5mm
ASMC5-2D-316L	SUS316L	5×0.8	2D	メトリック並目	8.0mm	10.0mm
ASMC6-1.5D-316L	SUS316L	6×1.0	1.5D	メトリック並目	10.0mm	9.0mm
ASMC6-2D-316L	SUS316L	6×1.0	2D	メトリック並目	10.0mm	12.0mm

※挿入工具についてはお問合せください。



■ 各種材質による下穴の設計

硬質プラスチック	下穴径
M3	φ4.6～φ4.7
M4	φ6.0～φ6.1
M5	φ7.4～φ7.5
M6	φ9.3～φ9.5



海聚貿易有限公司

台北市中山區中山北路二段62巷36號

TEL : (02) 2511-8900

FAX : (02) 2511-8902

EMAIL : hai.ju.trading@gmail.com

OFFICIAL WEB : <https://www.oceanus.com.tw/>